

品番：EA153SA-63

品名：Rc 3/4"/ 7.5kw/100V 冷凍式エアドライヤ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 168,600円(税抜)／ 185,460円(税込)   |      |   |
| カタログ価格  | 168,600円(税抜)／185,460円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 （2025/06/27 10:12現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|                                                              |                  |       |                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------|
| エアドライヤーはコンプレッサーから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。 |                  |       |                          |
| 使用流体                                                         | 圧縮空気             | 入口空気圧 | 0.15～1.0MPa              |
| 凝縮器                                                          | 空冷式              | 冷媒    | R134a                    |
| オートドレン                                                       |                  |       |                          |
| 取付ねじ                                                         | Rc3/4            | 処理空気量 | 1.3/1.4(m3/min)(50/60Hz) |
| 電源(単相AC)                                                     | 100V             | 消費電力  | 208/236(m3/min)(50/60Hz) |
| サイズ                                                          | 485×270×568mm(H) | 重量    | 27kg                     |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.