

品番：EA153SA-64

品名：Rc 3/4"/ 7.5kw/200V 冷凍式エアドライヤ



販売価格	173,700円(税抜) / 191,070円(税込)		
カタログ価格	173,700円(税抜) / 191,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/08 00:47現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

エアドライヤーはコンプレッサーから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。

使用流体	圧縮空気	入口空気圧	0.15~1.0MPa
凝縮器	空冷式	冷媒	R134a
オートドレン			
取付ねじ	Rc3/4	処理空気量	1.3/1.4(m ³ /min)(50/60Hz)
電源(単相AC)	200V	消費電力	208/236(m ³ /min)(50/60Hz)
サイズ	485×270×568mm(H)	重量	27kg
型式	IDF8E-20		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.