

品番 : EA153SH-102A

品名 : Rc 1/4"/2.0-100L/min 70-スイッチ(デジタル)



販売価格	18,100円(税抜) / 19,910円(税込)		
カタログ価格	18,100円(税抜) / 19,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 07:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

仕様

使用流体	空気	周囲温度	0~50℃
定格流量	CO2:2~100L/min 乾燥空気・N2・Ar:2~200L/min	定格圧力	-70~750kPa
使用圧力	-100~750kPa	表示	3桁7セグメント(赤色または緑)
単位仕様	SI単位固定	電源	スイッチ出力:DC12~24V±10% I/O-Linkデバイス: DC18~30V±10%
取付ねじ	Rc1/4	コネクタ付リード線	2m
3画面デジタルフローモニタ(PF2M7専用)			
遠隔ラインのモニタリングが可能			
乾燥空気、N2、Ar、CO2			
1台で幅広い流量の計測が可能			
耐水分・耐異物性向上			
レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min			
低消費電流:35mA以下			
ノンリリース			

IO-Link対応

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.