

品番 : EA153SH-23

品名 : R1/4"/-0.105~1.1MPa 圧力スイッチ(デジタル)




| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 22,800円(税抜) / 25,080円(税込) | | |
| カタログ価格 | 22,800円(税抜) / 25,080円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/11 22:10現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1017ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|---------------|------|----------------|
| 型式 | ISE80-02-N-M | 取付ねじ | R1/4" (M5めねじ付) |
| 使用流体 | 空気 | 周囲温度 | 0~50℃ |
| 電源 | DC12~24V±10% | 表示 | 3桁7セグメント |
| 設定圧力 | -0.105~1.1MPa | 定格圧力 | -0.1~1.0MPa |
| RoHS対応品 | | | |

代替品

| | |
|--|--------------------------------|
|  | 品番 EA153SH-1 コメント 仕様ご確認下さい。 |
|--|--------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.