

品番 : EA153SH-47

品名 : R 3/8"/0.05-0.7MPa 圧力スイッチ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 16,000円(税抜)／17,600円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 16,000円(税抜)／17,600円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2025/12/17 06:22現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1059ページ                      |      |   |



## 仕様

|           |            |           |          |
|-----------|------------|-----------|----------|
| 型式        | ISG121-030 | 取付ねじ      | R3/8"    |
| 使用流体      | 空気         | 周囲温度      | -5~80°C  |
| 接点        | 1a1b       | 設定圧力(MPa) | 0.05~0.7 |
| 使用圧力(MPa) | 0.02~0.35  | 接液部材質     | SUS316   |
| 開放型(防水)   |            |           |          |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.