



品番 : EA153SJ-19

品名 : Rc 1 " 手動切替バルブ(4方向)



販売価格	32,200円(税抜) / 35,420円(税込)		
カタログ価格	32,200円(税抜) / 35,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 17:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1019ページ		



仕様

使用流体	空気	耐圧力	1.5MPa
最高使用圧力	0.7MPa	周囲温度	-5~60℃ (凍結なきこと)
レバー操作角度	90°	取付ねじ	Rc1½"
位置数	3ポジションクローズドセンタ (3ポジション中央閉)	配管方向	4方向
本体サイズ	152×152×150(H)mm	重量	1.28kg
材質	カバー・ボディ: 鋳鉄		
エアー用			
初期潤滑剤により、無給油で使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.