



品番 : EA153SJ-21

品名 : Rc1/4" 手動切替バルブ(4方向)



販売価格	7,720円(税抜) / 8,492円(税込)		
カタログ価格	7,720円(税抜) / 8,492円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 15:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1019ページ		



仕様

使用流体	空気	耐圧力	1.5MPa
最高使用圧力	1.0MPa	周囲温度	-5~60℃ (凍結なきこと)
レバー操作角度	90°	取付ねじ	Rc1/4"
位置数	3ポジションエキゾートセンタ (3ポジション中央排)	配管方向	4方向
本体サイズ	62×62×73(H)mm	重量	0.42kg
材質	カバー:亜鉛ダイカスト ボディ:アルミダイカスト		

エアー用

初期潤滑剤により、無給油で使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.