


品番 : EA153SJ-36

品名 : Rc1/2" 手動切替バルブ(4方向)



販売価格	11,500円(税抜)／12,650円(税込)		
カタログ価格	11,500円(税抜)／12,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 23:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1061ページ		



仕様

使用流体	空気	耐圧力	1.5MPa
最高使用圧力	1.0MPa	周囲温度	-5~60°C (凍結なきこと)
レバー操作角度	90°	取付ねじ	Rc1/2"'
位置数	2ポジション	配管方向	4方向
本体サイズ	102×94×105.5(H) mm	重量	1.28kg
材質	カバー:亜鉛ダイカスト ボディ:アルミダイカスト		
エアー用			
初期潤滑剤により、無給油で使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.