品番: EA153SR-23

品名: Rc 3/8" エアーレギュレーター(ブラケット付)



販売価格	6,050円(税抜)/ 6,655円(税込)				
カタログ価 格	6,050円(税抜)/6,655円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/16 08:00現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1058ページ				





## 仕様

用途	逆流機能付レギュレーター	取付ねじ(Rc)	3/8"
面間	53mm	管接続口径	3/8"
圧力計接続口径	1/8"	使用流体	空気
周囲温度	-5~60℃(凍結なきこと)	耐圧力	1.5MPa
最高使用圧力	1.0MPa	設定圧力範囲	0.05~0.85MPa
構造	リリーフタイプ	全高	116.3mm
重量	290g		

ブラケット付 圧力計:丸形

逆流機能付は、出口側の空気圧を入口側へ排出させる機構を内蔵。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.