


品番 : EA153SR-24A

品名 : Rc 1/2" エアーレギュレーター(ブラケット付)



販売価格	7,660円(税抜) / 8,426円(税込)		
カタログ価格	7,660円(税抜) / 8,426円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/19 16:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

用途	レギュレーター	取付ねじ(Rc)	1/2"
面間	70mm	管接続口径	1/2"
圧力計接続口径	1/8"	使用流体	空気
周囲温度	-5~60°C(凍結なきこと)	耐圧力	1.5MPa
最高使用圧力	1.0MPa	設定圧力範囲	0.05~0.85MPa
構造	リリーフタイプ	全高	127.5mm
重量	440g		
ブラケット付 圧力計:丸形			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.