品番: EA153SR-26

品名: Rc 3/4" エアーレギュレーター(ブラケット付)



販売価格	<b>11,800円</b> (税抜)/12,980円(税込)				
カタログ価格	11,800円(税抜)/12,980円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/16 06:05現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1058ページ				





## 仕様

用途	レギュレーター	取付ねじ(Rc)	3/4"
面間	90mm	管接続口径	3/4"
圧力計接続口径	1/8"	使用流体	空気
周囲温度	-5~60℃(凍結なきこと)	耐圧力	1.5MPa
最高使用圧力	1.0MPa	設定圧力範囲	0.05~0.85MPa
構造	リリーフタイプ	全高	168.2mm
重量	1170g		

ブラケット付 圧力計:丸形

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.