


品番 : EA155DA-1

品名 : 3/8"DR エアーインパクトレンチ



販売価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/10 21:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0993ページ		



仕様

最大トルク	正転時: 80N・m 逆転時: 100N・m	能力(ボルト径)	12mm
差込角	3/8"	全長	約140mm
無負荷回転数	15,000rpm	エアー消費量	59L/min
使用コンプレッサー	1.5~2.2kW	使用圧力	0.62MPa
吸入口	Rc1/4"	重量	500g
騒音レベル	92dB	適合ホース内径	10mm(3/8")

コンパクトで軽量

ダブルロッキングドッグ機構より振動を低減し信頼性を向上

トランスミッションやエンジンの修理作業、ボディパネル、オイルパン、点火装置、オートバイの修理、その他スペースが非常に限られた場所での作業に最適なツールです。

コンパクト・軽量で、手の届きにくい場所への使用が簡単になります。

180°回転可能な吸気口を内蔵

3段階パワー調整

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.