



品番 : EA155KD

品名 : 3/4"DR エアーインパクトレンチ



販売価格	85,000円(税抜) / 93,500円(税込)		
カタログ価格	85,000円(税抜) / 93,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/03 06:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0994ページ		



#### 仕様

メーカー	空研	型番	KW-2000P
差込角	3/4"	能力(ボルト径)	20mm
使用トルク範囲	150~580N・m	全長	200mm
サイズ(幅×高さ)	81×213mm	重量	3.1kg
無負荷回転数	5,000rpm	エアー消費量	400L/min
騒音値レベル	88dB	振動値(3軸合成値)	4.9m/s <sup>2</sup>
吸入口	Rc1/4"	使用コンプレッサー	3.75kw
使用ホース内径	8mm	付属品	カップリングプラグ20PM

自動車等の一般整備・車検整備等及び一般構造物の分解・組立におけるねじの脱着作業に

打撃の「みだれ」が少ない安定した打撃

エアー消費も少なく小型で軽量

グリースが飛び散りにくい安定した潤滑機能

部品のジャンプ作用は少なく高耐久

正逆転付き

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.