


品番：EA155KH

品名：1" DR エアーインパクトレンチ



販売価格	222,000円(税抜) / 244,200円(税込)		
カタログ価格	222,000円(税抜) / 244,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/03 06:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0995ページ		



仕様

メーカー	空研	型番	KW-4500GL
差込角	1"	能力(ボルト径)	45mm
使用トルク範囲	1000~2450N・m	全長	538mm
サイズ(幅×高さ)	211×185mm	重量	11.4kg
無負荷回転数	3,700rpm	エアー消費量	730L/min
騒音レベル	98dB	振動値(3軸合成値)	6.2m/S2
吸入口	Rc1/2"	使用コンプレッサー	7.5kW
使用ホース内径	12mm	付属品	カップリングプラグ40PM 六角棒スパナ(5mm)

自動車等の一般整備・車検整備、及び一般構造物の分解・組立におけるねじの脱着作業に

打撃の「みだれ」が少ない安定した打撃

エアー消費も少なく小型で軽量

グリースが飛び散りにくい安定した潤滑機能

部品のジャンプ作用は少なく高耐久

正逆転付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.