





品番 : EA155KL

品名 : 3/4"DR エアーインパクトレンチ



販売価格	104,000円(税抜) / 114,400円(税込)		
カタログ価格	104,000円(税抜) / 114,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/06 15:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0994ページ		



仕様

メーカー	空研	型番	KW-20PI
差込角	3/4"	能力(ボルト径)	22mm
使用トルク範囲	250~870N・m	無負荷回転数	3,800rpm
エア消費量	600L/min	騒音値レベル	97dB
振動値(3軸合成値)	14.9m/s ²	吸入口	Rc3/8"
使用コンプレッサー	5.6kW	使用ホース径	9.5mm
インパクトクラッチ構造	ワンドッグ型	全長	253mm
サイズ(幅×高さ)	218×245mm	シャンク長	31mm
重量	6.2kg	付属品	カップリングプラグ30PM

ライトトラック・2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着、大型トラックのエンジン分解整備、設計機械。ブルドーザーの分解組立作業に

正逆転付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.