

品番：EA155KS-4

品名：1/2"DR エアーインパクトレンチ(軽量)



| | | | |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 29,700円(税抜) / 32,670円(税込) | | |
| カタログ価格 | 29,700円(税抜) / 32,670円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 189 (2026/03/10 21:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0994ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------|-----------------------|--------|--------------|
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 65331 |
| 差込角 | 1/2" | 使用圧力 | 0.64MPa |
| 最大トルク | 540Nm | 無負荷回転数 | 9,500rpm |
| 能力(ボルト径) | 16mm | 吸入口 | Rc1/4" |
| 使用コンプレッサー | 2.2kw | エアー消費量 | 127L/min |
| 使用エアーホース(外径/内径) | 18mm/10mm | 全長 | 147mm |
| 重量 | 1.1kg | ボディー材質 | ガラス強化樹脂とスチール |
| 付属品 | エアープラグ(20PMタイプ)、取扱説明書 | 3軸合成値 | 10.14m/s2 |

エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用

正逆転付

振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップ採用

軽量で高トルク、信頼のツインハンマー

フォーク、建機のメンテナンスにお勧めです。

トルク調整ダイヤルと正逆切替レバーをトリガー近くに配置することで、片手で操作でき作業性も向上します。

1/2" DRクラスの中では抜群にコンパクトです。

プラグ付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.