

品番：EA155RB-2

品名：3/8"DR エアーインパクトレンチ



販売価格	41,000円(税抜)／45,100円(税込)		
カタログ価格	41,000円(税抜)／45,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/14 08:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1047ページ		



仕様

メーカー	IngersollRand (インガソール・ランド)	型番	212A
差込角	3/8"	全長	152mm
重量	1.31kg	無負荷回転数	10,000rpm
エアー消費量	71L/min	使用圧力	0.62MPa
最大トルク	244N・m	能力(ボルト径)	14mm
吸入口	1/4"NPT(メス)	使用トルク範囲	27～204N・m
使用コンプレッサー	5HP	推奨ホース内径	10mm
正逆転付			
プラグ付			
限られたスペースでの作業に最適です。			

代替品

	品番EA155DB-4 コメント詳細は仕様をご確認ください。
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.