

品番：EA155RH-17

品名：1/2"DR/610N・m エアーインパクトレンチ



販売価格	41,000円(税抜) / 45,100円(税込)		
カタログ価格	41,000円(税抜) / 45,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/16 10:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1048ページ		



仕様

メーカー	IngersollRand(インガソール・ランド)	型番	35MAX
最大トルク	610N・m	能力(ボルト径)	16mm
差込角	1/2"	全長	117mm
無負荷回転数	8,000rpm	エアー消費量	113L/min
使用圧力	0.62Mpa	使用トルク範囲	34~427N・m
吸入口	NPT1/4"	重量	1.1kg
使用コンプレッサー	5HP		

小型インパクトでありながらツインハンマーにより低振動

容易に操作できる出力調整ダイヤルにより、3段階(正転時)の出力調整が可能です。

プラグ付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.