

品番：EA155RH-4

品名：1/2"DR エアーインパクトレンチ



販売価格	66,500円(税抜)／ 73,150円(税込)			
カタログ価格	66,500円(税抜)／73,150円(税込)			
在庫数	最新在庫: 3 （2024/05/16 18:55現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	1048ページ			

仕様

メーカー	IngersollRand (インガソール・ランド)	型番	2135QTiMAX-AP
差込角	1/2”	全長	187mm
重量	1.83kg	無負荷回転数	9,800rpm
エアー消費量	142L/min	使用圧力	0.62MPa
最大トルク	1054N・m	能力(ボルト径)	22mm
吸入口	1/4”NPT(メス)	使用トルク範囲	68～746N・m
使用コンプレッサー	5～10HP	推奨ホース内径	10mm
正逆転付			
90dBA以下の低騒音タイプ			
チタンハンマーケースの採用で、高強度、高耐久性、軽量			
超極少ボディが狭い空間での作業効率を上げ、軽さが作業者への負担を軽減します。			
プラグ付			

