

品番：EA155RH-6

品名：1/2"DR/450N・m イア-インパ°クトレンチ(低騒音型)



販売価格	42,100円(税抜)／46,310円(税込)		
カタログ価格	42,100円(税抜)／46,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2024/05/17 08:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1048ページ		



仕様

メーカー	IngersollRand (インガソール・ランド)	型番	2125Qi
最大トルク	450N・m	能力(ボルト径)	16mm
差込角	1/2"	全長	155mm
無負荷回転数	15000rpm	エアー消費量	113L/min
使用圧力	0.62Mpa	使用トルク範囲	34～340N・m
吸入口	NPT1/4"	重量	1.14kg
使用コンプレッサー	5HP		
高強度、高耐久性、軽量			
コンポジットハウジングを採用したクラス最軽量タイプ			
ツインハンマー			
軽量・低騒音モデル			
プラグ付			

