

品番：EA156DA

品名：40N・m/ 7,000rpm エア-スクリュードライバ-



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 18,800円(税抜) / 20,680円(税込) | | |
| カタログ価格 | 18,800円(税抜) / 20,680円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 14 (2026/03/05 21:15現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0996ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|--------|----------|
| 全長 | 205mm | 無負荷回転数 | 7,000rpm |
| エアー消費量 | 71L/min | 使用圧力 | 0.64MPa |
| 最大トルク | 40N・m | 六角シャンク | 6.35mm |
| 吸入口 | Rc(PT)1/4" | 重量 | 1.1kg |
| 正逆転付 | | | |
| 付属品 | 65mm(+) ビット、プラグ、流量調整アダプター | | |
| プラグ付 | | | |
| インパクト付 | | | |
| 安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。 | | | |

代替品

| | |
|--|---|
| | 品番 EA156DC-1A コメント 仕様をご確認ください。 |
|--|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.