

品番 : EA156KB-1

品名 : 70N·m/1,800rpm エアーインパクトドライバー



販売価格	48,000円(税抜)／52,800円(税込)		
カタログ価格	48,000円(税抜)／52,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/22 21:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0996ページ		



仕様

メーカー	空研	型番	KW-7PD
差込角	1/4"	能力(ボルト径)	8mm
使用トルク範囲	10~70N·m	全長	150mm
サイズ(幅×高さ)	51×172mm	シャンク長	21mm
重量	1kg	無負荷回転数	8,800rpm
エアー消費量	300L/min	騒音レベル	77dB
振動値(3軸合成値)	3.5m/s ²	吸入口	Rc1/4"
使用コンプレッサー	2.2kW	使用ホース内径	6.5mm
六角シャンク	6.35mm	付属品	カップリングプラグ20PM クラッチオイル(30cc) 六角スパナ:4mm
8mm以下の小径ボルト・ナット・木ねじ・タッピングねじの締付け、二輪車・軽自動車のねじ脱着、小型エンジンの分解組立、フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付、アルミサッシ・家具・木製品・家電機器等の組立作業に			
950gの超軽量ボディ			
小さなサイズで大きなパワー!			
エンジン廻りの整備作業等小径ネジ作業に最適			

シルバーとクリアの4層焼付け塗装を施した、高級感のある外観

クラッチ機構部を専用オイルに浸けるオイルバス方式を採用することにより、連續の作業でクラッチ部が焼き付き、、パワーダウンするのを、解決しました。

無段変速の始動、見やすく使い勝手の良い4段階調整可能で左右付け替え可能な、正・逆切替えレバー

正逆転付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.