

品番 : EA157DA-2A

品名 : 3/8"DR/54N・m エアーラチェットレンチ



販売価格	12,100円(税抜) / 13,310円(税込)		
カタログ価格	12,100円(税抜) / 13,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/10 23:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

差込角	3/8"	能力(ボルト径)	10mm
全長	169mm	無負荷回転数	300rpm
エアー消費量	99L/min	使用圧力	0.62MPa
最大トルク	54N・m	使用トルク範囲	7~41N・m
振動値(3軸合成値)	5.7 m/s ²	騒音値	81.8dBA
吸入口	1/4" NPT(PT)	重量	650g

ダッシュボード下などの狭い場所、板金塗装などの軽作業に最適。

片手で簡単に操作できるエアレギュレーターと、指先の繊細な感覚が伝わるフェザータッチレバーを組み合わせることで、精密なコントロールが可能。

手に馴染む形状の六角ナットとコンポジットハンドルを採用。

握り心地が良いだけでなく、冬場の「冷え」を遮断し、作業時の振動を吸収して疲労を軽減。

正逆転付き

スピード調整機能付き

※安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.