

品番：EA157DC-4

品名：1/2"DR/95.0N・m エア・ラチェットレンチ(無反動)



販売価格	14,800円(税抜)／16,280円(税込)		
カタログ価格	14,800円(税抜)／16,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2025/05/05 00:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1035ページ		



仕様

差込角	1/2"	全長	310mm
無負荷回転数	300rpm	エアー消費量	99L/min
使用圧力	0.63MPa	使用トルク範囲	7～88N・m
吸入口	1/4" NPT	重量	1.35kg
使用コンプレッサー	1.5～2.2kw	最大トルク	95N・m
能力(ボルト径)	10mm	振動値(3軸合成値)	3m/s2
騒音値	102dB		
正逆転付			
プラグ付			

代替品

	品番	EA157HB-2
	コメント	仕様違い

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

