品番: EA157HA-10

品名:コンパクトエアーツール3機種セット



販売価格	<b>28,000円</b> (税抜)/30,800円(税込)				
カタログ価 格	28,000円(税抜)/30,800円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/26 09:55現在)				
商品入数	1	販売単位	ST		
カタログページ	1032ページ				



プラグ付



## 仕様

〈ラチェットレンチ・コン パクトタイプ〉	<ul> <li>・差込角:3/8"</li> <li>・全長:130mm</li> <li>・無負荷回転数:300rpm</li> <li>・エアー消費量:120L/min</li> <li>・使用圧力:0.6MPa</li> <li>・最大トルク:27N·m</li> <li>・能力(ボルト径):3/8"</li> <li>・吸入口:Rc1/4"</li> <li>・重量:約630g</li> <li>・正逆転付</li> <li>・使用コンプレッサー:1.5kw</li> </ul>	〈ダイグラインダー・コン パクトタイプ〉	<ul> <li>・チャックサイズ:6mm</li> <li>・全長:120mm</li> <li>・無負荷回転数:30,000rpm</li> <li>・使用圧力:0.63MPa</li> <li>・エアー消費量:110L/min</li> <li>・吸入口:Rc1/4"</li> <li>・重量:約307g</li> <li>・使用コンプレッサー:2.2kw</li> </ul>
〈アングルサンダー・コン パクトタイプ〉	<ul> <li>ディスクサイズ: φ50mm</li> <li>全長:120mm</li> <li>無負荷回転数:22,000rpm</li> <li>使用圧力:0.63MPa</li> <li>エアー消費量:120L/min</li> <li>吸入口:Rc1/4"</li> <li>重量:約435g</li> <li>使用コンプレッサー:2.2kw</li> <li>替ディスクはEA819KX-21~-30、EA819KX-41~-45、EA819KV-2~-14、EA819KX-81~-83(P.1060)を使用して下さい。</li> </ul>		

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.