

品番：EA157HB-3

品名：1/2"DR/ 30.0N・m エア-ラチェットレンチ(ミニ)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 12,100円(税抜)／13,310円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 12,100円(税抜)／13,310円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 38 (2025/08/06 10:33現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1035ページ                       |      |   |



仕様

|           |                     |          |            |
|-----------|---------------------|----------|------------|
| 最大トルク     | 30N・m               | 能力(ボルト径) | 3/8”(10mm) |
| 差込角       | 1/2”                | 全長       | 130mm      |
| 無負荷回転数    | 300rpm              | エア-消費量   | 120L/min   |
| 使用圧力      | 0.63Mpa             | 吸入口      | Rc1/4”     |
| 重量        | 460g                | 材質       | アルミ、鉄      |
| 使用コンプレッサー | 1.5kW               |          |            |
| 正逆転付      |                     |          |            |
| 雄ねじプラグ付   |                     |          |            |
| 三軸合成値     | 4.3m/s2 (ISO22867 ) | 騒音値      | 87.1dB(A)  |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.