

品番 : EA157PC

品名 : 3/8"DR/68N・m エアーラチェットレンチキット



販売価格	9,440円(税抜) / 10,384円(税込)		
カタログ価格	9,440円(税抜) / 10,384円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/18 07:00現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	1050ページ		



仕様

差込角	3/8"	無負荷回転数	160rpm
エアー消費量	110L/min	使用コンプレッサー	2.2kw
最大トルク	68N・m	使用圧力	0.63MPa
吸入口	Rc1/4"	全長	260mm
材質	鉄、アルミ	騒音値	89dB(A)
三軸合成値	6.56m/s2(ISO22867)	重量	1.15kg

<セット内容>

エアーラチェットレンチ
エクステンションバー75mm
ソケット10・11・12・13・14・17・19mm
ドライバービット(-)5.5、7mm(+)#2
ユニバーサルジョイント
ビットアダプター
プラグ
オイルポッド

樹脂ケース付(355×220×50mm)

正逆転付

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.