

品番：EA158A-6

品名：100- 700rpm エアミキサ(防爆/トリガ ータイプ)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 110,000円(税抜)／ 121,000円(税込)   |      |   |
| カタログ価格  | 110,000円(税抜)／ 121,000円(税込)   |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/12/16 06:30現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1018ページ1043ページ               |      |   |

仕様

|                                                 |                     |        |                                                        |
|-------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| メーカー                                            | アソー (ASOH)          | 型番     | MX03-700P                                              |
| 仕様                                              | トリガ ータイプ            | 用途     | ・引火性溶液の混合攪拌<br>・混ざりにくく、沈殿しやすい液体の連続攪拌<br>・火気厳禁工場内での攪拌作業 |
| 空気圧                                             | 6kg/cm <sup>2</sup> | 回転数    | 100～700rpm                                             |
| 最大トルク                                           | 1.6kg/m             | 出力     | 0.36PS                                                 |
| 使用コンプレッサー                                       | 0.28kw              | 最大空費   | 0.35m3/min                                             |
| 重量                                              | 1.9kg               | ホース径   | 6.5mm                                                  |
| ホース接手                                           | Rc1/4”              | 全長     | 700mm                                                  |
| シャフト径                                           | 12mm                | プロペラ直径 | 丸型φ 100mm                                              |
| プロペラ段数                                          | 1                   | 材質     | プロペラ:アルミ<br>シャフト:SUS-304                               |
| エアー駆動式                                          |                     |        |                                                        |
| あらゆる液体の攪拌に。<br>電動式に比べ小型・軽量・連続攪拌に耐え、メンテナンスも簡単です。 |                     |        |                                                        |
| 防爆仕様ですが小型で扱いやすい為、防爆性能が不要の現場でも使われます。             |                     |        |                                                        |
|                                                 |                     |        |                                                        |

|                |
|----------------|
| 回転数変更可能        |
| ボールバルブ、サイレンサー付 |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.