

品番：EA158A-7

品名：300-3000rpm エアミキサー(防爆/トリガータイプ)



販売価格	110,000円(税抜)／121,000円(税込)		
カタログ価格	110,000円(税抜)／121,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 16:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1018ページ1043ページ		

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	MX03-3000P
仕様	トリガータイプ	用途	・引火性溶液の混合攪拌 ・混ざりにくく、沈殿しやすい液体の連続攪拌 ・火気厳禁工場内での攪拌作業
空気圧	6kg/cm ²	回転数	300～3000rpm
最大トルク	0.4kg/m	出力	0.36PS
使用コンプレッサー	0.28kw	最大空費	0.35m3/min
重量	1.7kg	ホース径	6.5mm
ホース接手	Rc1/4"	全長	675mm
シャフト径	12mm	プロペラ直径	丸型φ100mm
プロペラ段数	1	材質	プロペラ:アルミ シャフト:SUS-304
エアー駆動式			
あらゆる液体の攪拌に。 電動式に比べ小型・軽量・連続攪拌に耐え、メンテナンスも簡単です。			
防爆仕様ですが小型で扱いやすい為、防爆性能が不要の現場でも使われます。			

回転数変更可能
ボールバルブ、サイレンサー付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.