

品番 : EA159DM

品名 : 18,000rpm / 75mm エアーカットオフグラインダ -



販売価格	8,570円(税抜) / 9,427円(税込)		
カタログ価格	8,570円(税抜) / 9,427円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/06 06:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0998ページ		



仕様

全長	210mm	重量	1.13kg
吸入口	Rc(PT)1/4"	使用圧力	0.64MPa
エアー消費量	114L/min	無負荷回転数	18,000rpm
使用コンプレッサー	2.2kW	振動値(3軸合成値)	2.8m/s ²
騒音値	100dB	砥石サイズ	直径:75mm 穴径:9.5mm
替砥石	EA159DM-1		

安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。

代替品

	<p>品番 EA159DN-11A コメント 無負荷回転数:20,000rpm</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

