品番: EA159DX-1

品名: 3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット



| 販売価格 | 19,600円 (税抜)/ 21,560円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 19,600円(税抜)/21,560円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2025/11/05 02:31現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | | |
| カタログページ | 1042ページ | | | | |





仕様

| 全長 | 172mm | 重量 | 1.6kg |
|-----------|----------------------|--------|-----------------------|
| 使用圧力 | 0.62MPa(6.35kgf/cm³) | エアー消費量 | 283L/min |
| 打擊数 | 3,000bpm | 吸入口 | Rc(PT)1/4" |
| チゼル軸径 | 10.2mm | 騒音値 | 101.4dBA |
| 使用コンプレッサー | ЗНР | ケースサイズ | 315(W)×90(D)×240(H)mm |
| 付属品 | チゼル(170mm)×5本、リテーナー | | |
| プラグ付 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.