

品番：EA159KA-11

品名：4,500bpm/11.0mm エアーチゼル



販売価格	19,600円(税抜)／ 21,560円(税込)		
カタログ価格	19,600円(税抜)／21,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2025/08/04 11:34現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1042ページ		



仕様

メーカー	空研	型番	KFC-20
打撃数	4500bpm	チゼル軸径	11mm
全長	174mm	重量	790g
エアー消費量	120L/min	振動値(3軸合成値)	19.1m/s2
吸入口	Rc1/4"	使用コンプレッサー	2.2kW
使用圧力	0.6MPa	使用ホース内径	6.5mm
付属品	カップリングプラグ20PM 1/4"レギュレーター		
自動車整備・钣金作業、はくり・切断作業、溶接後のスラグ・スパッタ及びサビ取り、リベット抜き・ブッシングの取り外し、ハツリ作業に			
小型軽量で強力パワー			
すべり止め樹脂グリップカバーの採用			
たがね交換は工具不要で簡単取替			
※チゼルは別売			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

