


品番 : EA159KA-3

品名 : 1,800bpm/10.2mm エアーチゼルキット



販売価格	67,100円(税抜) / 73,810円(税込)		
カタログ価格	67,100円(税抜) / 73,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/04 17:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



カタログ訂正

24/10/17 ●全長 誤:186mm 正:224mm(No.55、56 9032)

仕様

メーカー	空研	型番	BRH-6K
打撃数	1,800bpm	チゼル軸径	10.2mm
全長	224mm	全高	166mm
重量	1.33kg	エアー消費量	280L/min
振動値(3軸合成値)	7.3m/s ²	吸入口	Rc1/4"
使用コンプレッサー	2.2kW	使用圧力	0.6MPa
使用ホース内径	6.5mm	付属品	カップリングプラグ20PM(1個) 1/4"パワーレギュレータ フラットチゼル:7" ワイドスクラッパー-チゼル スポットウエルドブレーカー ブッシングリムービングツール クラウライパーエッティングツール スマージングツール

スロースタートで狙いを付け、ハイスピードに変更できる2段式スロットルと防振グリップの採用とあわせて一段と使い易い!

自動車整備、钣金作業 はくり、切断作業、リベット抜き、ブラッシングの取外し、ハツリ作業に

小型・軽量・強力

簡単な構造で故障が少ない

狭い所でも使い易い

代替品



品番 EA159KA-6

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.