品番：EA159KC

品名：25,000rpm/3mm･6mm エアーダイグラインダー

販売価格	18,600円（税抜）／ 20,460円（税込）			
カタログ価格	18,600円（税抜）／20,460円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/05/15 19:47現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	1039ページ			



仕様

メーカー	空研	型番	KG-10
チャックサイズ	3mm･6mm	無負荷回転数	25，000rpm
全長	152mm	重量	350g
エアー消費量	380L/min	振動値（3軸合成値）	3.6m/s2
吸入口	Rc1/4”	使用コンプレッサー	2.2kW
使用圧力	0.64MPa	使用ホース内径	6.5mm
付属品	カップリングプラグ20PM 1/4”パワーレギュレーター 3mmコレット 専用スパナ（2個）		
スポット溶接や各種金型の修正、機械加工後の面取りやバリ取り、タイヤ･パンク修理時の接着面の足付け作業に			
小型･軽量で片手で簡単に操作できる			
切粉が飛散しない後方排気式			
作業能力のよい高回転型			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.