

品番 : EA159PB-5

品名 : 23,000rpm / 30mm エアーマイクログラインダー(アンクル型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 27,200円(税抜)／29,920円(税込) | | |
| カタログ価格 | 27,200円(税抜)／29,920円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 7 (2025/12/15 19:36現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1039ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|--------------------------------|---------|---------------------------------------|
| 全長 | 135mm | 重量 | 210g |
| 材質 | アルミ | 無負荷回転数 | 23,000rpm |
| 使用圧力 | 0.63MPa | エアー消費量 | 155L/min |
| 使用コンプレッサー | 1.5~2.2KW | パッド径 | Φ30mm |
| ホース長 | 1.5m | サンドペーパー | #60・#100・#150各(2枚付) |
| 吸入口 | R1/4" | 付属品 | 雌ねじプラグ、ラバーパット、セットピン、砥石、粘着式サンドペーパー(6枚) |
| 三軸合成値 | 1.8m/s ² (ISO22867) | 騒音値 | 84dB(A) |
| スピンドルサイズ | M7×P0.75 | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.