品番: EA159RR-1

品名: 5,000bpm/10.2mm エアーチゼル



販売価格	10,300円 (税抜)/ 11,330円(税込)				
カタログ価 格	10,300円(税抜)/11,330円(税込)				
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/19 22:52現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1042ページ				



仕様

メーカー	IngersollRand (インガソール・ランド)	型番	115		
全長	155mm	重量	1.18kg		
チゼル軸径	10.2mm	エアー消費量	57L/min		
打擊数	5,000bpm	使用圧力	0.62MPa		
吸入口	1/4"NPT	使用コンプレッサー	5HP		
推奨ホース内径	10mm	ストローク長	41mm		
チゼル別売					
プラグ付					

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.