

品番：EA159RR-2

品名：3,500bpm/10.2mm エアーチゼル



販売価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
カタログ価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/21 09:35現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1001ページ		



仕様

メーカー	IngersollRand(インガソール・ランド)	型番	116
打撃数	3,500bpm	吸入口	1/4" NPT
全長	198mm	重量	1.54kg
使用圧力	0.62MPa	エアー消費量	85L/min
チゼル軸径	10.2mm	使用コンプレッサー	5HP
推奨ホース内径	10mm	ストローク長	67mm
プラグ付き			
※チゼル別売です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.