品番: EA159RR-2

品名: 3,500bpm/10.2mm エアーチゼル



販売価格	12,500円(税抜)/13,750円(税込)				
カタログ価 格	12,500円(税抜)/13,750円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/12/19 22:52現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1042ページ				



## 仕様

工业					
メーカー	IngersollRand (インガソール・ランド)	型番	116		
全長	198mm	重量	1.54kg		
チゼル軸径	10.2mm	エアー消費量	85L/min		
打擊数	3,500bpm	使用圧力	0.62MPa		
吸入口	1/4"NPT	使用コンプレッサー	5HP		
推奨ホース内径	10mm	ストローク長	67mm		
チゼル別売					
プラグ付					

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.