

品番 : EA159RR-4

品名 : 3,000bpm/10.2mm エアーチゼル



販売価格	18,900円(税抜)／20,790円(税込)		
カタログ価格	18,900円(税抜)／20,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/04 15:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	IngersollRand(インガソール・ランド)	型番	121-Q
仕様	本体のみ	打撃数	3000bpm
全長	194mm	重量	1.59kg
使用圧力	0.62Mpa	エアー消費量	85L/min
チゼル軸径	10.2mm	吸入口	1/4"NPT(メス)
使用コンプレッサー	5HP	シャンクサイズ(mm)	10.1
ストローク(mm)	58	ボア-径(mm)	19.0
騒音	111.3dB(A)	推奨ホース内径	10mm
材質	スチール		
チゼル別売			

代替品

	品番 EA159RR-6 コメント チゼル6本セット
--	-------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.