品番: EA159RR-4

品名: 3,000bpm/10.2mm エアーチゼル



販売価格	18,900円(税抜)/20,790円(税込)				
カタログ価格	18,900円(税抜)/20,790円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/20 02:15現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1042ページ				



仕様

メーカー	IngersollRand (インガソール・ランド)	型番	121-Q
仕様	本体のみ	打擊数	3000bpm
全長	194mm	重量	1.59kg
使用圧力	0.62Mpa	エアー消費量	85L/min
チゼル軸径	10.2mm	吸入口	1/4"NPT(メス)
使用コンプレッサー	5HP	シャンクサイズ(mm)	10.1
ストローク(mm)	58	ボア一径(mm)	19.0
騒音	111.3dB(A)	推奨ホース内径	10mm
材質	スチール		
チゼル別売			

代替品



品番 EA159RR-6 コメント チセ゛ル6本セット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.