

品番 : EA159RR-6

品名 : 3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット



販売価格	27,400円(税抜)／30,140円(税込)		
カタログ価格	27,400円(税抜)／30,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/04 15:46現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1001ページ		



仕様

メーカー	IngersollRand(インガソール・ランド)	型番	121-K6
<セット内容>			
エアーチゼル本体			
ストレートチゼル			
エッジングツールチゼル			
テールパイプカッターチゼル			
パンチチゼル			
カッティングチゼル			
スポットウェルドブレーカーチゼル			
全長	194mm	重量	1.59kg
総重量	3.5kg	チゼル軸径	10.2mm
エアー消費量	85L/min	打撃数	3,000bpm
使用圧力	0.62MPa	吸入口	1/4"NPT
使用コンプレッサー	5HP	推奨ホース内径	10mm
ストローク長	58mm	ケースサイズ	320×420×90(H)mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.