

品番：EA159SR-5

品名：10,000spm/5.0mm エアーやすり



販売価格	35,600円(税抜) / 39,160円(税込)		
カタログ価格	35,600円(税抜) / 39,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/22 22:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0582ページ		



仕様

全長	250mm	重量	750g
吸入口	Rc(PT)1/4"	ストローク数	10,000spm
使用圧力	0.62MPa	エアー消費量	170L/min
ホース長	1.4m	チャックサイズ	5mm
付属品	5mm軸やすり (長方形:12mm幅、三角:7mm幅、半円:10mm幅、円:φ6mm)	使用コンプレッサー	2.5HP
騒音値	82.7dB(音響パワーレベル)		
プラグ付			
自在で細かな動きが可能のため、繊細で入り組んだパーツの仕上げに最適です。			
チェーンの切断、刃の磨き、ベニア用ナイフとしての使用も可能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.