

品番 : EA161KB

品名 : 6,000spm/228mm エアーソー



販売価格	59,000円(税抜) / 64,900円(税込)		
カタログ価格	59,000円(税抜) / 64,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/04/30 20:47現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1041ページ		



仕様

メーカー	空研	型番	KS-35
切断速度空気圧0.6MPa(Pe)時	1.0mm厚鉄板:約1,200mm/min 3.2mm厚鉄板:約200mm/min	ストローク長	5~10mm
ストローク数	10mm時:5,300spm 5mm時:6,000spm	全長	228mm
重量	1.1kg	エアー消費量	190L/min
騒音レベル	67dB(空気圧0.6MPa無負荷時)	振動値a(3軸合成値)	9.9m/s ²
吸入口	Rc1/4"	使用コンプレッサー	2.2kW
使用ホース内径	6.5mm	使用圧力	0.6MPa
切断能力	スチール:3.2mm	ホース長	510mm
替刃	EA161LN-18~-32 EA161LN-118~-132	付属品	カップリングプラグ20PM 六角棒スパナ:3mm ノコ刃:32山(2枚)

自動車整備・鉄金の種々の切断作業
アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業
穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業に

無段階ストローク長調整機構(5mm~10mm間)
ロングストロークで高速・強力切断
ショートストロークで二重構造の表板切断

のこ刃のブレを抑える5段階調整ホルダ
長時間の高負荷作業に耐える優れた耐久性
自動車のフレームやピラーの切り継ぎにも使えるハイパワー
5mm軸のヤスリや、のこ刃の交換で種々の作業が可能
ヤスリを取り付けることができます
消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止し、作業環境を改善します
強力・低振動タイプ(レギュレータ内蔵)
高機能・防振、防寒、手にフィットするグリップ

代替品

	<p>品番 EA161PA コメント 代替品</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.