

品番 : EA161PA

品名 : 10,000spm/230mm エアーソー



販売価格	12,600円(税抜)／13,860円(税込)		
カタログ価格	12,600円(税抜)／13,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/12/15 01:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1041ページ		



仕様

使用圧力	0.64MPa	吸入口	Rc(PT)1/4"
切断能力	スチール: 1.5mm	全長	230mm
重量	600g	替刃	EA161LN-124,-132
エアー消費量	170L/min	ストローク数	10,000spm
ストローク長	10mm	使用コンプレッサー	1.5~2.2kw
プラグ付			
鋸刃(24T・32T×各1枚付)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.