

品番：EA161PA

品名：10,000spm/230mm エアーソー



販売価格	14,800円(税抜) / 16,280円(税込)		
カタログ価格	14,800円(税抜) / 16,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/23 08:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1001ページ		



#### 仕様

使用圧力	0.64MPa	吸入口	Rc(PT)1/4"
切断能力	スチール: 1.5mm	全長	230mm
重量	600g	替刃	EA161LN-124、-132
エアー消費量	170L/min	ストローク数	10,000spm
ストローク長	10mm	使用コンプレッサー	1.5~2.2kw
プラグ付			
鋸刃(24T・32T×各1枚付)			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.