品番: EA161SA

品名: 10,000spm/200mm エアーソー



販売価格	<b>17,400円</b> (税抜)/19,140円(税込)				
カタログ価 格	17,400円(税抜)/19,140円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>11</b> (2025/12/16 04:25現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1041ページ				











## 仕様

使用圧力	0.64MPa	ストローク長	9.5mm
使用コンプレッサー	1.5~2.2kw	吸入口	Rc(PT)1/4"
切断能力	スチール:1.2mm、アルミ:1.0mm	替刃	EA161LN-124、-132
全長	200mm	重量	640g
付属品	鋸刃(24T・32T×各5枚)、オイラー、ス イベルアダプター	エアー消費量	170L/min
ストローク数	10,000spm	ケースサイズ	340×200×60mm
プラグ付			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.