



品番：EA162DE

品名：25,000rpm/ 50mm エアーサンダー(アングル型)



販売価格	14,300円(税抜)／ 15,730円(税込)		
カタログ価格	14,300円(税抜)／15,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/05/05 20:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1037ページ		



仕様

全長	165mm	重量	600g
ディスク径	50mm(ねじ止め式)	ホース長	540mm
使用圧力	0.64MPa	エアー消費量	115L/min
回転数	25,000rpm	吸入口	Rc(PT)1/4"
適応ディスク	EA819KX-21～-30、-41～-45	高さ	85mm
幅	φ 34mm	振動値(3軸合成値)	2.5m/s2
騒音値	95dB		

代替品

	品番 EA162A-2 コメント
--	---------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.