

品番：EA162DK-2

品名：12,000rpm/100mm エア-アングルグラインダー



販売価格	40,000円(税抜)／ 44,000円(税込)		
カタログ価格	40,000円(税抜)／44,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2026/03/30 23:07現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0998ページ		



仕様

メーカー	空研	型番	KAG-40
用途	あらゆる金属研磨・バリ取り作業に	全長	190mm
全高	83mm	重量	1kg
使用圧力	0.6MPa	使用コンプレッサー	2.2kw
エアー消費量	350L/min	無負荷回転数	12, 000rpm
吸入口	Rc(PT)1/4”	適合砥石	直径:100mm、穴径:15mm
砥石取付ねじサイズ	M10×P1.5	使用エアーホース	6.5mm
付属品	カップリングプラグ20PM 六角棒スパナ5mm 専用板スパナ(2種類)×各1個		
始動スイッチ:レバー式			
サイレンサー内蔵式			
側方排気			
手に優しい樹脂製グリップカバー付き			

