

品番：EA162KG-10

品名：9,500rpm/108mm エア-式ミニワックスホ<sup>®</sup> リッシャー



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 37,500円(税抜)／ 41,250円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 37,500円(税抜)／41,250円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/06/14 08:51現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|                              |            |           |           |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 全長                           | 157mm      | 重量        | 1.0kg     |
| エア-消費量                       | 380L/min   | 無負荷回転数    | 9, 500rpm |
| 吸入口                          | Rc(PT)1/4” | パッド径      | 108mm     |
| 使用圧力                         | 0.6～0.8MPa | 使用コンプレッサー | 2.2kw     |
| 円滑な偏心運動により均一なワックスがけが簡単にできます。 |            |           |           |
| 消音機構内蔵                       |            |           |           |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.