品番: EA162KH-12

品名:9,000rpm/125mm デュアルアクションエアーサンダー



販売価格	60,200円(税抜)/66,220円(税込)				
カタログ価 格	60,200円(税抜)/66,220円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/05 11:15現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1037ページ				











仕様

メーカー	空研	型番	DAC-05AS
使用ペーパーサイズ	φ125mm	パッドサイズ	φ122mm
オービットダイヤ	10.0mm	無負荷回転数	9,000rpm
全長(パッド付)	241mm	サイズ(幅×高さ)	122×103mm
重量(パッド付)	1.48kg	エアー消費量	580L/min
騒音レベル	88dB	振動値(3軸合成値)	3.3m/s2
吸入口	Rc1/4"	使用コンプレッサー	2.2kW
使用圧力	0.6MPa	使用ホース内径	6.5mm
パッド取付穴サイズ	5/16"-24山 UNF	替ペーパー	EA162KW-40~-240 KW-40A~-240A
付属品	カップリングプラグ20PM 板スパナ:24・26Hex両口 グリーンパッドマジック穴無しハード ダストバッグ ダストホース:2m(各1個)		

非吸塵式

マジックペーパー仕様

ダブルアクション

広範囲の色はぎ、鈑金パテの荒とぎ、溶接部の研磨及びさび落とし作業に

作業効率がアップします。

代替品



品番 EA162KJ-2

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.